


Modul rukovanja HSP-25-AP-SD-WR

Broj artikla: 533617

FESTO

sa zakretnim pogonom, zaštitnim poklopcem i pozicijom čekanja desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Maks. Z-hod, pozicija čekanja	25 mm
Y-hod	130 ... 170 mm
Z - hod	50 ... 70 mm
Z - hod, radni hod	25 mm
Prigušivanje	CC: amortizer obostrano meka karakteristika
Položaj ugradnje	Šina za vođenje vertikalno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Unakrsna vođica Modul zakretanja Pozicija čekanja, po izboru levo prislino vođen proces kretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Unakrsna vođica
Pogonski pritisak	4 ... 8 bar
Min. taktno vreme	1 s
Tačnost ponavljanja	±0,02 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx dinamički	3,2 Nm
Maks. moment Mx statički	15 Nm
Maks. moment My dinamički	3,2 Nm
Maks. moment My statički	15 Nm
Maks. moment Mz dinamički	3,2 Nm
Maks. moment Mz statički	15 Nm
Maksimalni korisni teret	1,5 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
Težina proizvoda	7.600 g
Pričvršćenje prednje jedinice	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa užlebljenim klizačima
Pneumatski priključak, pozicija čekanja	M5
Pneumatski priključak	M5
Material sub-base	Aluminijumska legura za kovanje
Material cross-guide	Čelik za poboljšanje
Material side components	Aluminijumska legura za kovanje