

# Kombinacija pripremnih grupa MSB6N-3/8-FRC12:J10M2

Broj artikla: 534033

FESTO

Kombinacija regulatora pritiska sa filterom i zauljivačem, maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 5 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, metalna čaša, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

| Svojtvo                                | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | 6   |
| Serija                                 | MS  |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa integrisanom bravom  |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                         | 40 µm   |
| Ispust kondenzata                      | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura                | Filter-regulator sa manometrom<br>Proporcionalni standardni zauljivač maglom  |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan<br>sa predpritiskom kompenzacijom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja                   | integrirano sa metalnim oklopom   |
| Manometar                              | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak                      | 1,5 ... 12 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 12 bar  |
| Normalni nazivni protok                | 3.400 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja                     | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe                              | See Supplementary material information  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Temperatura medijuma                   | 5 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | 5 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.713 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1                | 3/8 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                | 3/8 NPT   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komformnost  |