

Filter-regulator MS12-LFR

Broj artikla: 535022

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom Okretno dugme sa integrisanom bravom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom
Manometar	sa manometrom
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje