

# Filter MS12N-LF

Broj artikla: 535026

FESTO

Sa NPT navojem



Prikaz primera

## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Seriya	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Pogonski pritisak	0,8 ... 20 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje