

Filter-regulator MS4N-LFR-1/8-D7-CUV-AS

Broj artikla: 535736

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 5 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, metalna čaša, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Seriya	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom
Maks. količina kondenzata	25 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	integrirano sa metalnim oklopom
Manometar	sa manometrom
Operating pressure MPa	0,2 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,25 bar
Normalni nazivni protok	850 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	475 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	NBR

Svojstvo	Vrednost
Material bowl	Aluminijumski odlivak Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material separating plate	POM