


Analogni modul CPX-4AE-P-D10

Broj artikla: 560362

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	115 g
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan PC
Pneumatski priključak	QS-4
LED prikazi	1 group diagnostics
Dijagnoza	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
Konfiguracija parametara	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
Interno vreme ciklusa	5 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 50 mA
Broj ulaza	4
Merna veličina	4 x relativni pritisak / 2 x diferencijalni pritisak
Jedinica(e) koja(e) se može(gu) prikazati	kPa mbar psi
Format podataka	15 bita, + predznak Binarni prikaz u mbar, kPa, psi
Merno područje pritiska, krajnja vrednost	10 bar
Merno područje pritiska, početna vrednost	0 bar