

Zauljivač MS12-LOE-G-U

Broj artikla: 537156

FESTO

Metalna čaša, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	1.500 cm ³
Zaštita od ljuštenja	integrirano sa metalnim oklopom
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	400 l/min
Normalni nazivni protok	20.000 ... 22.000 l/min
Pogonski medijum	Air quality class 5:7:- per DIN ISO 8573-1
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	6.500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak 1	interno
Pneumatski priključak 2	interno
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje