

# Plastično crevo PUN-V0-16X2,5-SW-C

Broj dela: 570353

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Spoljašni prečnik                                | 16 mm   |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 90 mm   |
| Unutrašnji prečnik                               | 11 mm   |
| Min. radijus skretanja                           | 50 mm   |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi        |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C  |
| Dozvola  | TÜV   |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00  |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C  |
| Napomena o temperaturi okruženja                 | upotreba bez pritiska do 90 °C  |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.147 kg/m  |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 16 mm                                    |
| Boja   | crno  |
| Napomena o boji                                  | zbog zaštite od paljenja odstupanje od standardne boje                      |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 54 +/-3   |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen  |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)   |