

Plastično crevo PAN-MF-14X2-SW

Broj artikla: 570362

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	14 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	75 mm
Unutrašnji prečnik	10 mm
Min. radius savijanja	50 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,2 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 22 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 319 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,077 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 14 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Poliamid 12