


# Odvajač kondenzata MS9-LWS-G-U-V

Broj artikla: 571468

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	9
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajač
Maks. količina kondenzata	220 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano sa metalnim oklopom
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	15.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Otpornost na vibracije	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material of cover	PA ojačan
Material of spin disc	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material mounting bracket	Aluminijumski odlivak
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material module connector	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM