

Filter-regulator PCRP-64-G14-7-E-R1-M-T19

Broj artikla: 5394671

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 64 |
| Serija | P |
| Osiguranje aktiviranja | Adjusting screw with lock |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator bez manometra |
| Odgovara standardu | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
| Maks. količina kondenzata | 30 cm ³ |
| Funkcija kontrolera | sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Manometar | Prepared for G1/4 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 2 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 20 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,2 bar |
| Maks. normalni protok | 3.980 l/min |
| Normalni nazivni protok | 3.320 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -60 ... 80 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medijuma | -60 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -60 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 1.965 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova With mounting kit po izboru: |
| Priključak manometra | G1/4 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Material of drain screw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material number of drain screw | 1.4404/316L |
| Material of filter holder | Nerđajući čelični liv |
| Material number of filter support | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting bracket | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material seals | CR NBR VMQ |
| Material spring | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material filter | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material number of filter | 1.4404/316L |
| Material housing | Nerđajući čelični liv |
| Broj materijala kućišta | 1.4409/CF3M(316L) |
| Material adjusting screw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material bowl | Nerđajući čelični liv |
| Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |