

# Modul rukovanja HSW-10-AP

Broj artikla: 540222

FESTO

Pick and Place za premeštanje delova za 90°.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	9 ... 15 mm
Veličina	10
Maks. linearni hod kod zakretnog ugla 90°	90/90 mm
Z - hod	80 ... 100 mm
Prigušivanje	CC: amortizer obostrano meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Linearna vodica plus obrtno uležištenje Zakretni pogon prisilno vođen proces kretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	4 ... 8 bar
Min. taktno vreme	0,6 s
Tačnost ponavljanja, krajnji položaji	+/-0,02 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx	0,6 Nm
Maks. moment My	0,6 Nm
Maks. moment Mz	0,6 Nm
Maksimalni korisni teret	0,5 kg
Maks. procesna sila u Y-smeru	30 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 N
Težina proizvoda	1.250 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centriranjem
Pneumatski priključak	M3
Material stops	visokolegirani čelik
Material spring pressure piece	visokolegirani čelik
Material sub-base	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material bracket	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material cross-guide	Čelik za poboljšanje
Material swivel lever	Čelik za kaljenje brunirano
Material slotted guide plate	Čelik za kaljenje brunirano
Material sensor rail	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material bar	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik