


# Modul rukovanja HSW-16-AS-SD

Broj artikla: 540239

FESTO

Pick and Place za premeštanje delova za 90°, bez pogona sa ležajem i drškom, sa zaštitnim poklopcem.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	20 ... 35 mm
Veličina	16
Maks. linearni hod kod zakretnog ugla 90°	175/175 mm
Z - hod	80 ... 100 mm
Prigušivanje	Prigušivanje zvuka preko amortizera
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pogonsko vratilo Linearna vodica plus obrtno uležištenje prisilno vođen proces kretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Tačnost ponavljanja, krajnji položaji	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pogonski moment na pogonskom vretenu	2,5 Nm
Maks. aksijalna sila na pogonskom vretenu	30 N
Maks. moment Mx	2,5 Nm
Maks. moment My	2,5 Nm
Maks. moment Mz	2,5 Nm
Maksimalni korisni teret	1,5 kg
Maks. radialna sila na pogonskom vretenu	75 N
Maks. procesna sila u Y-smeru	50 N
Težina proizvoda	5.200 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centriranjem
Material stops	visokolegirani čelik
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material spring pressure piece	visokolegirani čelik
Material sub-base	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material bracket	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material cross-guide	Čelik za poboljšanje
Material swivel lever	Čelik za kaljenje brunirano
Material slotted guide plate	Čelik za kaljenje kaljeno
Material sensor rail	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material bar	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik