


Električni cilindar EPCC-BS-25-175-2P-A

Broj dela: 5428811

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Hod	175 mm
Rezerva u hodu	0 mm
Navoj klipnjače	M6
Reverzni zazor	100 µm
Prečnik klatna	6 mm
Korak vretena	2 mm/U
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	1 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Dizajn	Električni cilindar sa pogonom kugličnog vijka
Tip vretena	Kuglični vijak
Zaštita od obrtanja/vodica	klizno vođen
Maks. ubrzanje	5 m/s ²
Maks. broj obrtaja	4000 rpm
Maks. brzina	0.083 m/s
Maks. brzina referentnog kretanja	0.01 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP40

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.0012 J
Maks. pogonski momenat	0.05 Nm
Maks. momenat Mx	0 Nm
Maks. momenat My	0.6 Nm
Maks. momenat Mz	0.6 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	30 N
Maks. sila pomaka Fx	75 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.02 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	12 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	6 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.0056 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.001 kgcm ²
Momenat inercije JO	0.0009 kgcm ²
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	53 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	2.6 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	132 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vretenaste navrtke	Čelik
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja