



Adsorpcijski sušač PDAD-09-G3/8

Broj artikla: 552170

FESTO

za suvi i čisti vazduh.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	vertikalno vodoravno
Konstruktivna struktura	Frižiderski, regenerativni, adsorpcioni sušači
Ulazni pritisak 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć No water in liquid form
Tačka rose	-40 °C
Tačka rose kod smanjenog protoka	-70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [2:1:2] kod -70°C Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [2:2:2] kod -40°C
Temperatura medijuma	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	13.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje