


Fini filter

MS9-LFM-1-BUM-HF-DA

Broj artikla: 553050

FESTO

Filter 1 µm, metalna čaša, visoki protok, sa indicijom diferencijalnog pritiska, ručni ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Seriya | MS |
| Veličina | 9 |
| Konstruktivna struktura | Filter sa vlaknima |
| Finoća filtera | 1 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Pogonski pritisak | 0 ... 20 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 10.000 l/min |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 500 l/min |
| Efikasnost filtera | 99,99 % |
| Maks. količina kondenzata | 225 ml |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,5 mg/m ³ |
| Indikacija diferencijalnog pritiska | Optički prikaz |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material of cover | PA |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Težina proizvoda | 2.500 g |