


# Beskontaktni prekidač SIEF-M12B-NS-S-L

Broj artikla: 553543

FESTO

sa utikačem, ugradnja je poravnana.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Nominalni uklopni razmak	3 mm
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Tačnost ponavljanja	0,16 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. frekvencija prekidača DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Material connector housing	Mesing hromirano
Veličina	M12
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	24 g
Material housing	Mesing hromirano
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP68
Otpornost na smetnje magnetnih polja	elektromagnetno jednosmerno i naizmjenično polje
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3