


# Bus interface CECX-F-PB-V1

Broj artikla: 553981

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Primljena snaga 24 V	2 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	138 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Prikazi statusa	LED žuta = RDY LED žuta = STA LED zelena = RUN LED crvena = ERR
Fieldbus interface	PROFIBUS-Master DP-V1
Fieldbus interface, tehnika priključka	Utičnica Sub-D 9-polno
Fieldbus interface, prenosni odnos	9,6 kbita/s do 12 Mbita/s podesivo preko softvera
Fieldbus interface, galvansko odvajanje	Da