

# Zakretno-linearna jedinica DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B

Broj artikla: 556592

FESTO

Za prepoznavanje pozicije. Rotacionim i linearnim pomeranjem se može upravljati nezavisno jedno od drugog. Rotaciono kretanje je od 0° - 270° kontinualno podešivo.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Ugao prigušivanja  | 15 deg   |
| Područje podešavanja, ugao zakretanja                    | 0 ... 246 deg  |
| Hod  | 40 mm  |
| Prečnik klipa  | 16 mm  |
| Ugao zakretanja  | 0 ... 246 deg  |
| Prigušivanje   | CC: amortizer obostrano<br>P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Fino podešavanje   | -3 deg   |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno  |
| Konstruktivna struktura                                  | Zakretno krilo   |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač   |
| Varijante  | Through, hollow piston rod   |
| Osiguranje od zakretanja / vodenje                       | kuglično vođeno  |
| Pogonski pritisak  | 2,5 ... 8 bar  |
| Maks. udarna brzina                                      | 500 mm/s   |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)         | 1,5 Hz   |
| Zazor ugla zakretanja                                    | 0,05 deg   |
| Tačnost ponavljanja                                      | 0,1 deg  |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                     |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okoline                                      | -10 ... 60 °C  |
| Dinamički moment tereta                                  | 0,17 Nm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 73,5 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 103,5 N  |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)            | 1,25 Nm  |
| Dozvoljeni moment inercije                               | 0,0007 kgm <sup>2</sup>  |
| Težina proizvoda   | 750 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 750 g  |
| Dodatna težine po 10 mm hoda                             | 33 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                       | stegnuto u T prerezu<br>sa spoljašnjim navojem<br>po izboru:             |
| Pneumatski priključak                                    | M5   |
| Material cover   | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano                            |
| Material seals   | TPE-U(PU)  |
| Material housing   | Aluminijumska legura za kovanje<br>glatko eloksirano                     |
| Material piston rod                                      | Čelik za poboljšanje   |