


Kompaktni cilindar ADN-5/8"-2"-A-P-A

Broj artikla: 557038

FESTO

Za prepoznavanje pozicije, sa spoljašnjim navojem na klipnjači.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	2 "
Prečnik klipa	5/8"
Navoj klipnjače	10-32 UNF-2A
Zasnovano na normi	ISO 21287
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,111 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	20,233 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	27,202 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	0,531 oz
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	0,496 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2,797 oz
Dodatna težine po 10 mm hoda	0,283 oz
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B
Material of flange screw	Čelik
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of dynamic seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy