


Elektromagnetni kalem

VACN-N-A1-16B

Broj artikla: 8029134

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Enamelled wire insulation class	F
Parametri kalema	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 5.2 VA, holding power 3.1 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 4.2 VA, holding power 2.5 VA
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Stepen zagađenja	3
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mesto izdavanja sertifikata	DNV TAA000011J
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Plastika Čelik
Material electrical contact	Mesing
Material winding	Bakar