


# Elektromagnetni kalem

## VACF-B-B2-16B

Broj artikla: 8030806

FESTO

Type B connection pattern, industry standard, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	IEC 61010-1
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	110/120 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 4,4 VA, snaga držanja 3,3 VA
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Stepen zagađenja	3
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mesto izdavanja sertifikata	DNVGL-TAA000011J
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	52,3 g
Električni priključak	Plug pattern type B to EN 175301-803 po industrijskom standardu (11 mm)
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar