


Ventil za uspostavu pritiska VABF-S6-1-P5A4

Broj artikla: 557297

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem samopovratno pomoću električnog signala za aktiviranje
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	Funkcija uspostave pritiska
Napomena za dinamičku silu	Frekvencija preklapanja najmanje 1/mesecu
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Predpodešavanje, pritisak preklapanja	4 bar
Normalni nazivni protok, provetravanje	3.000 l/min
Normalni nazivni protok, odzračivanje	3.300 l/min
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači četvorougaooni oblik prema EN 175301-803 Dizajn C
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, zaptivka	HNBR NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinkovano