


# Vodeća osovina EGC-70- -FA

Broj artikla: 558864

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 5.000 mm
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena Ix	395E+03 mm <sup>4</sup>
Moment inercije 2. stepena Iy	577E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	1.850 N
Maks. sila Fz	1.850 N
Maks. otpor praznog hoda	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Obrtni moment inercije It	240E+03 mm <sup>4</sup>
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover profile	ABS
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano