

Vodica ose EGC-80- -FA

Broj dela: 558865

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm...8500 mm
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vodenje
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena lx	844000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena ly	1160000 mm ⁴
Maks. sila Fy	3050 N
Maksimalna sila Fz	3050 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	15 N
Maks. momenat Mx	36 Nm
Torzioni momenat inercije It	551000 mm ⁴
Pneumatski priključak, fiksna jedinica	M5
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal profila za pokrivanje	ABS
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vodica klizača	Čelik
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano