

Vodeća osovina EGC-120- -FA

Broj artikla: 558866

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 8.500 mm
Veličina	120
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena Ix	4.620E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena Iy	5.650E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	6.890 N
Maks. sila Fz	6.890 N
Maks. otpor praznog hoda	15 N
Maks. moment Mx	144 Nm
Obrtni moment inercije It	2.680E+03 mm ⁴
Pneumatski priključak zaustavne jedinice	M5
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover profile	ABS
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano