


Vodeća osovina

ELFA-KF-70- -

Broj artikla: 8037970

FESTO



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 5.000 mm
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena ly	146,05E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena lz	459,29E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	1.500 N
Maks. sila Fz	1.850 N
Maks. otpor praznog hoda	11 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Maks. moment My	132 Nm
Maks. moment Mz	132 Nm
Interval podmazivanja zavisano od puta	1.000 km
Težina klizača	790 g
Težina dodatnog klizača	790 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.220 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	38 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Material of profile	Aluminijumska tegura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover tape	nerđajući plemeniti tračni čelik
Material guide slide	Nerđajući čelik
Material guide rail	Nerđajući čelik
Material slide	Aluminijumska tegura za kovanje eloksirano