

Vodeća osovina EGC-185- -FA

Broj artikla: 558868

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 8.500 mm
Veličina	185
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena lx	23.400E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena ly	27.400E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	15.200 N
Maks. sila Fz	15.200 N
Maks. otpor praznog hoda	15 N
Maks. moment Mx	529 Nm
Obrtni moment inercije lt	14.100E+03 mm ⁴
Pneumatski priključak zaustavne jedinice	M5
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover profile	ABS
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano