

Osa sa navojnim vretenom ELGA-BS-KF-70-600-0H-10P-ML

Broj dela: 8041821

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	600 mm
Veličina konstrukcije	70
Rezerva u hodu	0 mm
Prečnik klatna	12 mm
Korak vretena	10 mm/U
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vođica kuglice
Dizajn	Elektromehanička linearna osa sa vretenom kugličnog optičaja
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Tip vretena	Vreteno kugličnog optičaja
Princip merenja merne letve	inkrementno
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. broj obrtaja	3000 rpm
Maks. brzina	0.5 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,02 mm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	165000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena lz	472000 mm ⁴
Obrtni momenat u praznom hodu uz maksimalnu brzinu pomeranja	0.24 Nm
Obrtni momenat u praznom hodu uz minimalnu brzinu pomeranja	0.17 Nm
Maks. sila Fy	1500 N
Maksimalna sila Fz	1850 N
Fy kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	5520 N
Fz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	6808 N
Maks. momenat Mx	16 Nm
Maks. momenat My	132 Nm
Maks. momenat Mz	132 Nm
Mx kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	59 Nm

Karakteristika	Vrednost
My kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	486 Nm
Mz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	486 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	220 N
Maks. sila pomaka Fx	650 N
Torzioni momenat inercije It	28300 mm ⁴
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.142 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.0253 kgcm ²
Momenat inercije JO	0.038 kgcm ²
Konstantna pomaka	10 mm/U
Pokretna masa	804 g
Težina dodatnih klizača	620 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	33 g
Dinamičko krivljenje pod opterećenjem (pomereno opterećenje)	0,05 % dužine ose, maksimalno 0,5 mm
Statičko iskrivljenje (opterećenje tokom mirovanja)	0,1% dužine ose
Materijal krajnje poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca pogona	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vodica klizača	Čelik
Materijal šine vodice	Čelik
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vretenaste navrtke	Čelik
Materijal vretena	Čelik