



# Ventil sa točkicom

## VMEF-K-M52-M-N18

Broj artikla: 8047104

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                           | 5/2 monostabilan                                     |
| Način aktiviranja                          | mehanički  |
| Širina                                     | 20 mm  |
| Normalni nazivni protok                    | 750 l/min  |
| Operating pressure MPa                     | -0,095 ... 1 MPa                                     |
| Pogonski pritisak                          | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Konstruktivna struktura                    | Toggle lever<br>Klipni klizač                        |
| Vrsta resetovanja                          | mehanička opruga                                     |
| Max. stroke limit (hard)                   | 11,8 mm  |
| Nazivni prečnik                            | 5,2 mm   |
| Uputstva za korišćenje                     | Risk of pinching                                     |
| Princip zaptivanja                         | mekano   |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Vrsta upravljanja                          | direktno   |
| Smer protoka                               | reverzibilno   |
| Overlap                                    | Positive overlap                                     |
| Max. brzina pokretanja za bočnu aktivaciju | 0,7 m/s  |
| Maks. frekvencija prekidača                | 3 Hz   |
| Cam angle                                  | 30 deg   |
| Pogonski medijum                           | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 1 - Low corrosion stress                             |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura medijuma                       | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                        | -10 ... 60 °C  |
| Note on ambient temperature                | Influence of heat on wear                            |
| Sila aktiviranja                           | 23,5 N   |
| Težina proizvoda                           | 255 g  |
| Vrsta pričvršćenja                         | sa prolaznim otvorom                                 |
| Pneumatski priključak 1                    | 1/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 2                    | 1/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 3                    | 1/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 4                    | 1/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 5                    | 1/8 NPT  |
| Materijal - napomena                       | RoHS komfornost                                      |
| Material mounting adaptor                  | Čelik, pocinkovan                                    |
| Material cover                             | PA ojačan  |
| Material seals                             | NBR  |
| Material housing                           | Anodised wrought aluminium alloy                     |