


Ventil aktiviran polugom sa točkićem VMEF-RT-M32-M-G18

Broj dela: 8049239

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 monostabilni
Vrsta aktiviranja	mehanički
Ugradna širina	20 mm
Normalni nominalni protok	750 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Dizajn	Aktivaciona poluga sa točkićem Ležište diska
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Maks. granica hoda (čvrsta)	6.3 mm
Nominalna širina	5.6 mm
Napomena o korišćenju	Opasnost od zaglavlivanja
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	reverzibilno
Prekrivanje	Nulto preklapanje
Maks. brzina aktiviranja pri bočnom aktiviranju	1.4 m/s
Maks. uključna frekvencija	3 Hz
Ugao bregaste ploče	30 deg
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okruženja	Uticaj toplote na habanje

Karakteristika	Vrednost
Sila aktiviranja	35.2 N
Težina proizvoda	209 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal nastavka za aktiviranje	Pocinkovani čelik
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana