

Senzor objekata

SBSI-Q-AF-R2B-F12-W

Broj artikla: 8058730


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Monochrome object sensor with integrated lens (f = 12 mm), white LED lighting, 1.3 megapixel resolution, Ethernet interface, RS 232 and PROFINET

for various tasks such as checking for presence and quality inspection, expanded function.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Verzija Vision senzor	Senzor objekata
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Žarišna daljina	12 mm
Vidno polje	Min. 16 x 13 mm
Podešavanje fokusa	Sa vijkom za podešavanje
Pričvršćenje objektivna	integrirana optika
Tip rasvete	integrirano
Vrsta svetla	belo LED
Tip senzora	Monohromno
Rezolucija senzora	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Brzina slika (puna slika)	40 fps
Max. Broj ispitnih programa / poslova	255
Max. Broj ispitnih kriterijuma / detektora	255
Funkcija detektora / karakteristike	Praćenje pozicije preko kontura Podudaranje obrazaca Podudaranje konture Edge detection Kontrast Svetlost Siva vrednost praga Vernier caliper BLOB
Karakteristično vreme ciklusa	Praćenje pozicije: 30 ms Podudaranje obrazaca: 20 ms Podudaranje konture: 30 ms Kontrast 4 ms Svetlost: 2 ms Siva vrednost praga: 4 ms Vernier calliper: 8 ms BLOB: 30 ms
Informacije na mreži, tehnologija spajanja	Utičnica M12 4-polno
Ethernet, brzina prenošenja podataka	100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	Ethernet/IP

Svojstvo	Vrednost
	FTP PROFINET SMB TCP/IP
Serijski interface, tehnika priključaka	Utikači M12 5-polno
Serijski interface, vrsta	RS 232 / RS 422
Električni priključak	12-polno M12 Utikači
Broj digitalnih ulaza	2
Broj digitalnih izlaza	2
Broj mogućih odabira digitalnih ulaza/izlaza	4
Digitalni ulaz	PNP/NPN prekidač
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 3 V Signal 1: $\geq U_B - 1$ V
Digitalni izlaz	PNP/NPN prekidač
Maks. izlazna struja	50 mA
Otpornost na kratak spoj	za sve električne priključke
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	-25 % / +10 %
Maks. potrošnja struja	550 mA
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	200 mA
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
Note on degree of protection	With protective tube
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Težina proizvoda	160 g
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material cover	ABS-ojačan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Otpornost na vibracije	prema EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27