


Utičnica NPHS-D6-M-G14

Broj artikla: 8059275

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	8,2 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	1.833 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Nazivni moment pritezanja	7 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	173 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost