

Filter-regulator MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS

Broj artikla: 564111

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, filter 40 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, metalna čaša, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | 9 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | sa priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | predupravljeni membranski regulator sa filterom |
| Maks. količina kondenzata | 220 ml |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Manometar | sa manometrom |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,4 bar |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | 5 ... 60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.400 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Material of cover | PA ojačan |
| Material of spin disc | POM |
| Material of filter holder | POM |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | Aluminijumski odlivak |
| Material mounting bracket | Aluminijumski odlivak |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material module connector | Aluminijumski odlivak |
| Material membrane | NBR |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material cup seal | NBR |
| Material screen | PA |
| Material separating plate | POM |
| Material valve stem | Aluminijumska legura za kovanje NBR POM |