


Vakuum sisaljka OGVM-50-S-N-G14F

Broj dela: 8073818

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 5 mm |
| Min. radijus radnog komada | 45 mm |
| Nominalna širina | 7 mm |
| Prečnik usisivača | 50 mm |
| Zapremina usisivača | 8.4 cm ³ |
| Priključni položaj | gore |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Oblik sisaljke | okruglo pljosnato |
| Radni pritisak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak | -60 kPa -0.6 bar |
| Radni medij | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 90 N |
| Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska | 64 N |
| Težina proizvoda | 30 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskeg priključak |
| Vakuumski priključak | Unutrašnji navoj G1/4 |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Šoru | 60 +/- 5 |
| Materijal navojnog rukavca | Aluminijumska legura za obrada |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom | NBR |