


# Linearni pogon DGC-25- -HD-

Broj dela: 567548

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	1 mm...5000 mm
Prečnik klipa	25 mm
Prigušenje	Amortizer, čvrsta karakteristična linija Amortizer, meka karakteristika
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Zaštićena konična vodica Dodatni klizači, standardni levo Dodatni klizači, standardno desno
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	295 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	295 N
Pokretna masa	2,25 kg
Pokretna masa pri 0 mm hoda	7,51 kg
Dodatak težini na 10 mm hoda	0,105 kg
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)