

Servo Press Kit YJKP

Broj artikla: 8077950

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pressing force	0 ... 17 kN
Radni hod	100 ... 400 mm
Dužina kabla	5 ... 15 m
Scanning frequency	1.000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta motora	Servomotor
Maks. ubrzanje	2 m/s ²
Trajanje uključenosti	100 %
Brzina posmaka	0 ... 250 mm/s
Tačnost FS	0,25 %FS
Maksimalni korisni teret	19,5 ... 95 kg
Težina proizvoda	5,5 ... 66,7 kg
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP20
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III