


# Pneumatika - interface

## VABA-S6-1-X2-CB

Broj artikla: 8082876

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 44, VTSA
Dijagnoza	Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mesta	12 with bistable valves 24 kod monostabilnih ventila
LED prikazi	1 group diagnostics Channel status on valves
Konfiguracija parametara	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
Maks. Napajanje po kanalu	0,2 A
Maks. ukupna struja po modulu	6 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	560 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Električni priključak	preko CPX
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material housing	Aluminijumski odlivak