


Mini klizači DGST-10-40-Y12A

Broj dela: 8085167

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	40 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina napred	16.2 mm
Podesivi opseg krajnjeg položaja / dužina pozadi	14.5 mm
Prečnik klipa	10 mm
Vrsta rada pogonske jedinice	Jaram
Prigušenje	eksterna hidraulična amortizacija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vođica kuglice
Dizajn	Dvostruki klip Jaram Klipnjača Klizači
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Maks. brzina	0.8 m/s
Preciznost ponavljanja	≤ 0,02 mm
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.8 J
Dužina prigušivanja	4 mm
Maks. sila Fy	500 N
Maksimalna sila Fz	500 N
Maks. momenat Mx	4 Nm
Maks. momenat My	4.5 Nm
Maks. momenat Mz	4.5 Nm

Karakteristika	Vrednost
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	79 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	94 N
Pokretna masa	175.2 g
Težina proizvoda	344.4 g
Vrsta pričvrščenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal vodice	POM TPE-E visokolegirani čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući