


energy efficiency module MSE6-D2M-5000-CBUS-S-RG-BAR-VCB-AGD

Broj artikla: 8085453

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MSE
Položaj ugradnje	Horizontal +/- 5°
Funkcija ventila	2/2 otvoren, monostabilan
Operating pressure MPa	0,35 ... 1,3 MPa
Pogonski pritisak	3,5 ... 13 bar
Normalni nazivni protok	4.500 l/min
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65 sa utičnicom
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.700 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material of cover	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora	18 ... 30 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	18 ... 28,8 V
Zaštita od zamene polova	za priključke pogonskog napona
Jedinica(e) koja(e) se može(gu) prikazati	kPa l l/min m3 mbar psi scf scfm
Merno područje protoka, početna vrednost	50 l/min
Merno područje protoka, krajnja vrednost	5.000 l/min
Tačnost protoka	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Pressure measuring range start value (MPa)	0 MPa
Merno područje pritiska, početna vrednost	0 bar
Pressure measuring range start value (psi)	0 psi
Pressure measuring range end value (MPa)	1,4 MPa
Merno područje pritiska, krajnja vrednost	14 bar
Pressure measuring range end value (psi)	203 psi
Tačnost FS	3 %FS