

Utični priključak NPQR-L-M5-Q4

Broj artikla: 8085679

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 2 mm |
| Tubing insertion depth | 11 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Napomena za pogonski pritisak | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C |
| Mesto izdavanja sertifikata | NSF C0556009 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Cleanroom class | ISO class 4 |
| Food-safe | See declaration of conformity NSF/ANSI 169 |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 1 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 8,3 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hexagon A/F 8 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj M5 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material of threaded seal | FPM |
| Guard ring material | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material release ring | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Thrust ring material | PPSU |