


# Manometar PAGN-26-1M-G18S

Broj artikla: 8088986

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 1 MPa 0 ... 145 psi
Nazivna veličina, manometar	26
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	4
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/8 with sealing ring
materijali u dodiru sa medijumom	ABS Mesing
Material of threaded plug	ABS
Material housing	ABS
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	8 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika