


# Kuglasta slavina

## VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-V15V15

Broj artikla: 8089040

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Weld-on end to ASME B16.11
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F03 F04
Unutrašnji prečnik	15 mm
Nazivni prečnik DN	15
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	7 Nm
Zasnovano na normi	ASME B16.11 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Protok Kv	32 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408/CF8M
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kugle	1.4408/CF8M
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	500 g
Dozvola	CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress