


# Elektronski modul VMPA1-FB-EMG-8-S

Broj artikla: 8108543

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dijagnoza	Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mesta	4
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	7
Konfiguracija parametara	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Zaštita od zamene polova	Da
Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora	18 ... 30 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	18 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod napona pod teretom	6,5 mA
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	17 mA
Maksimalni broj izlaza	7
Maksimalni broj ulaza	1
Nazivna struja privlačenja po elektromagnetnom kalemu	58 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	25 mA after 24 ms
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost