


# Y - utični spoj NPQH-Y-Q8-Q6-P10

Broj artikla: 578414

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 5,5 mm   |
| Tubing insertion depth                              | 15,8 ... 16 mm   |
| Note on the tubing insertion depth                  | Diameter 6: depth 15.8 mm<br>Diameter 8: depth 16 mm                             |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Oblik   | Y-shape  |
| Veličina kontejnera                                 | 10   |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 2 MPa   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 290 psi  |
| Napomena za pogonski pritisak                       | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Mesto izdavanja sertifikata                         | NSF C0523185   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 3 - High corrosion stress  |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Cleanroom class                                     | ISO class 4  |
| Food-safe   | See declaration of conformity<br>NSF/ANSI 169                                    |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 150 °C   |
| Težina proizvoda                                    | 52,6 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm   |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost   |
| Material housing                                    | Brass, chemically nickel-plated  |
| Guard ring material                                 | PEI  |
| Material release ring                               | Brass, chemically nickel-plated  |
| Material of tubing seal                             | FPM  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Thrust ring material                                | PEI  |