

Modul rukovanja EHMX-EGC-50-TB-KF- -

Broj artikla: 8004600

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni prečnik	18,46 mm
Radni hod	200 ... 1.900 mm
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Potrebna paralelnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Zupčasti kaiš, istežanje	0,094 %
Zupčasti kaiš, podela	2 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	3 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	100 N
Konstanta posmaka	58 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost