

Zakretni pogon DAPS-0720-090-R-F1012-MW

Broj dela: 8005007

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije servopogona | 0720 |
| Raspored otvora na prirubnici | F10 F12 |
| Ugao zakretanja | 92 deg |
| Dubina priključka vratila | 29.5 mm |
| Standard priključivanja na armaturu | ISO 5211 |
| Prigušenje | bez prigušenja |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Dizajn | Kinematika jarma |
| Prepoznavanje položaja | bez |
| Smer zatvaranja | zatvaranje sa desne strane |
| Priključak ventila odgovara standardu | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | do SIL 2 High Demand mode do SIL 2 Low Demand mode |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...0.84 MPa 1 bar...8.4 bar |
| Nominalni radni pritisak | 0.56 MPa 5.6 bar |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK EX propisima |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Institucija koja izdaje sertifikat | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX kategorija za gas | II 2G |
| ATEX kategorija za prašinu | II 2D |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Eksplozivna zaštita od paljenja prašine | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Ex temperatura u okruženju | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0° | 720 Nm |
| Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i zakretnom uglu od 50° | 360 Nm |
| Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i zakretnom uglu od 90° | 540 Nm |
| Potrošnja vazduha pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) po ciklusu 0°-nominalni zakretni ugao-0° | 32.2 l |
| Težina proizvoda | 17800 g |
| Priključak vratila | T27 |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal poklopca | Aluminijumska legura za obrada |
| Radni materijal zaptivki | FPM NBR PUR |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obrada |
| Materijal vijaka | visokolegirani čelik |
| Materijal vratila | visokolegirani čelik |
| Broj materijala vratila | 1.4305 |