


# Pinch valve

## VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2

Broj artikla: 8117024

FESTO



### Tehnički podaci

| Svojstvo                                  | Vrednost  |
|---|---|
| Konstruktivna struktura                   | Pritisnuti ventil pneumatski aktiviran                    |
| Način aktiviranja                         | Pneumatski  |
| Princip zaptivanja                        | mekano  |
| Položaj ugradnje                          | proizvoljno   |
| Vrsta pričvršćenja                        | Ugradnja vodova   |
| Priključak procesnog ventila              | G1/4  |
| Nazivni prečnik DN                        | 6   |
| Funkcija ventila                          | 2/2 zatvoren, monostabilan                                |
| Smer protoka                              | reverzibilno  |
| Pressure of medium                        | 0 ... 0,2 MPa   |
| Pritisak medijuma                         | 0 ... 2 bar   |
| Pressure of medium psi                    | 0 ... 29 psi  |
| Operating pressure MPa                    | 0,35 ... 0,6 MPa  |
| Pogonski pritisak                         | 3,5 ... 6 bar   |
| Operating pressure                        | 50,75 ... 87 psi  |
| Nazivni pritisak procesnog ventila        | 10  |
| Burst pressure                            | 1,6 MPa   |
| Pritisak pucanja                          | 16 bar  |
| Burst pressure                            | 232 psi   |
| Vrsta resetovanja                         | mehanička opruga  |
| Vrsta upravljanja                         | sa spoljnjim upravljanjem                                 |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12 | M3  |
| Medijum upravljanja                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:1]         |
| Medijum                                   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:1:1]<br>Voda |
| Maks. viskozitet                          | 4.000 mm <sup>2</sup> /s                                  |
| Temperatura medijuma                      | -5 ... 90 °C  |
| Temperatura okoline                       | -5 ... 60 °C  |
| Temperatura ležaja                        | 5 ... 30 °C   |
| Protok Kv                                 | 0,7 m <sup>3</sup> /h                                     |
| Vreme uključenja                          | 125 ms  |
| Vreme isključenja                         | 125 ms  |
| Materijal - napomena                      | RoHS komfornost   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364 zone III  |
| Material housing                          | visokolegirani čelik, nerdajući                           |
| Broj materijala kućišta                   | 1.4301  |
| Material housing cover                    | visokolegirani čelik, nerdajući                           |
| Broj materijala poklopca kućišta          | 1.4404 / AISI 316L  |
| Material seals                            | FPM   |
| Material shut-off element                 | VMQ (silikon)   |
| Težina proizvoda                          | 253 g   |
| Food-safe                                 | See declaration of conformity                             |
| Material bowl                             | PPS   |