


Sistem kontrole CMCB-D1-C-S0

Broj dela: 8118457

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o korišćenju	Proizvod je pogodan isključivo za industrijske svrhe. U stambenim područjima moraju se preduzeti eventualne mere za sprečavanje varničenja.
Dizajn	Montažna ploča
Performance Level (PL)	Kategorija B, Performance Level b
Dimenzija Š x D x V	135 mm x 254 mm x 375 mm
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač
Maks. potrošnja struje	1,1 A
Potrošnja struje sekundarnog strujnog kola	5 A
Maks. napajanje strujom	6 A
Nominalni radni napon AC	230 V
Oblici mreže	TT TN IT
Mrežna frekvencija	50 Hz...60 Hz
Stepen zaprljanja	2
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	maks. 50% na 40 °C
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV Uzemljenje svih slobodnih, provodljivih delova
Vrsta zaštite	IP20
Uslovi u okruženju	Unutrašnjost
Temperatura okruženja	5 °C...40 °C
Nominalna visina primene	1000 m NN
Težina proizvoda	4,2 kg
Električni priključak	Opružna potezna stezaljka Push-in
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen