


Priključna ploča VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E

Broj artikla: 8023669

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	24,4 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	14,9 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Gc (GB)
ATEX kategorija gasa	II 3G
Ex vrsta zaštite od zapalјivanja - gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	M8 Utikači
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	M7 G1/8
Pneumatski priključak 2	M7 G1/8
Pneumatski priključak 3	M7 G1/8
Pneumatski priključak 4	M7 G1/8
Pneumatski priključak 5	M7 G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak